

Maska do aparatu powietrznego VISION 3 SCOTT

<https://sklep.arpapol.pl/maski/4055-mask-a-do-aparatu-powietrznego-vision-3-scott.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **SCOTTVISION3**



Opis produktu

Maska nadciśnieniowa Scott Vision 3 jest dostępna w 4 rozmiarach pasujących do różnych kształtów i wymiarów twarzy użytkowników. Część zewnętrzna maski została wykonana z silikonu z uszczelnieniem, a wbudowana półmaska wewnętrzna chroniąca usta i nos użytkownika z elastomeru TPE. Maskę jest wyposażona w sferyczny, panoramiczny wizjer wykonany z odpornego na zarysowania i uderzenia poliwęglanu, pokrytego nierozprzestrzeniającą ognia powłoką, który zapewnia szerokie pole widzenia. Wizjer jest mocowany za pomocą dwóch klamer w kształcie litery U. Maskę umożliwia użytkownikowi noszenie zintegrowanych okularów bez naruszania szczelności. Maskę Vision 3 jest dostępna w 5 punktową, w pełni regulowaną więźbę nagłowną wykonaną z neoprenu lub dwupunktową, w pełni regulowaną więźbę nagłowną z siatki poliestrowej lub z tkaniny Kevlar, lub z systemem mocującym do hełmu Gallet F1. Maskę jest wyposażona w lewostronne, szybkie podłączenie bagnetowe automatu dawującego. Istnieje możliwość utworzenia dodatkowego szybkiego połączenia po prawej stronie do podłączenia systemu łączności radiowej. Wbudowana półmaska wewnętrzna jest wyposażona z przodu w membranę do komunikacji głosowej i posiada nadciśnieniowy zawór wydechowy o niskich oporach, umożliwiający normalne oddychanie bez dodatkowego wysiłku. Maskę została wyposażona w osobne wloty i wyloty powietrza, by zminimalizować ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIA

Vision 3 została specjalnie zaprojektowana do stosowania z gamą samodzielnych aparatów oddechowych SCBA dla zawodowych jednostek straży pożarnej oraz ze wszystkimi aparatami ucieczkowymi. W połączeniu z aparatem oddechowym Scott maskę zapewnia ochronę dróg oddechowych w środowiskach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

- wizjer: poliwęglan z powłoką silikonową
- kłapki zaworu wdechowego: guma silikonowa
- kłapki zaworu wydechowego: guma poliizoprenowa
- obudowa zaworu wydechowego: poliamid
- sprężyna zaworu wydechowego: stal nierdzewna
- membrana głosowa: membrana z Mylaru (poliestru) w odlwanej matrycy polietylenowej z powłoką z anodowanego aluminium
- obudowa wizjera: poliamid 6-6
- maska zewnętrzna: płynny silikon formowany wtryskowo
- pokrywa przednia: poliamid z włóknem węglowym
- port automatu dawującego: poliamid z włóknem węglowym
- maska wewnętrzna: termoplastyczny elastomer
- śruby: stal nierdzewna
- nakrętki: mosiądz platerowany niklem
- klamry: poliamid

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE / SERWISOWANIE

Maskę należy czyścić wyłącznie zgodnie z zaleceniami w instrukcjach użytkowania. Konserwacja i serwisowanie muszą być przeprowadzone przez przeszkolony personel zgodnie z procedurami opisanymi w Instrukcjach Serwisowania i Konserwacji.